

**obudowa HDC
HDC 06B TSLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 06B TSLU 1PG13G
Nr zam.	1670530000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku, Jarzmo wzdlużne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 13,5
GTIN (EAN)	4008190431617
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 06B TSLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	43 mm	Szerokość (cale)	1,693 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2,047 inch
Masa netto	125 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Typ	wtyk	Wielkość konstrukcyjna	3
Wymiary wlotów kablowych	PG 13,5	część górna/część dolna/wieko	Część górna
gwint (wewnętrzny)	PG 13,5	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	1	wersja obudowy	Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku
wersja pałaka	Jarzmo wzdłużne	wersja systemu zamykania	Jarzmo wzdłużne w części dolnej
wpust kablowy	z gwintem		

wymiary

długość obudowy	60 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość obudowy B	52 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	wtyk	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	PG 13,5	rodzaj ryglowania	Jarzmo wzdłużne
Wielkość konstrukcyjna	3	Stopień ochrony	IP65

Material

Barwny	szary
--------	-------

**obudowa HDC
HDC 06B TSLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1670530000_HDC_06B_TSLU_1PG13G_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 06B TSLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

