

**zestawy HDC  
HDC-KIT-HA 03.301****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut..  
złącze śrubowe

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC-KIT-HA 03.301                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1712570000</a>                                                                                                   |
| Wykonanie  | RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HA, Wielkość konstrukcyjna: 1, bieguny: 3, złącze śrubowe, 400 V, 16 A, PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190947798                                                                                                                |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                       |

**zestawy HDC  
HDC-KIT-HA 03.301****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 97 g

**Temperatury**

Temperatura graniczna -30 °C ... 80 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP  
84-69-5**Dane ogólne**

Typoszereg HA

**wersja**

|                                        |                     |                                       |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks.     | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza                       | złącze śrubowe      | Wielkość konstrukcyjna                | 1                   |
| moment dokręcający maks. zestyk główny | 0,55 Nm             | moment dokręcający min. zestyk główny | 0,5 Nm              |
| tworzywo                               | tworzywo sztuczne   |                                       |                     |

**Informacje ogólne**

|                                   |                |                               |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Dławnice kablowe                  | PG 11          | Liczba biegunów               | 3                 |
| Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 400 V          | Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 16 A              |
| Rodzaj przyłącza PE               | złącze śrubowe | Typoszereg                    | HA                |
| Wielkość konstrukcyjna            | 1              | tworzywo                      | tworzywo sztuczne |

**Connection data**Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm<sup>2</sup> Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm<sup>2</sup>**Design**

|                   |                |                 |     |
|-------------------|----------------|-----------------|-----|
| Rodzina produktów | zestawy HDC    | Rodzaj produktu | Kit |
| Rodzaj przyłącza  | złącze śrubowe |                 |     |

**General data**

|                        |   |                          |       |
|------------------------|---|--------------------------|-------|
| Liczba biegunów        | 3 | Wymiary wlotów kablowych | PG 11 |
| Wielkość konstrukcyjna | 1 |                          |       |

**Material**

Barwny szary tworzywo tworzywo sztuczne

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000796    | ETIM 5.0   | EC000437    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.2 | 27-26-07-03 |
| eClass 7.1 | 27-44-05-15 | eClass 8.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-01-90 |

Data sporządzenia 4 lipca 2019 19:55:01 CEST

## zestawy HDC HDC-KIT-HA 03.301

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)