

**WriteOn
WO 127/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki WriteOn można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 39 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem. Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem. Łatwe i szybkie opisanie drukarką laserową, matrycową lub termotransferową, długopisem lub flamastrem Weidmüller STI.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WO 127/25 TP
Nr zam.	1609770000
Wykonanie	WriteOn, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190085810
J. op.	1 Szt.

**WriteOn
WO 127/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	127 mm	Szerokość (cale)	5 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	33 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	127 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	70 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 32,3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	32,3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP