

**ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje)  
ADAP EX M63-M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Adaptory służą jako element łączący otwór gwintowany i dławnicę kablową o różnych rozmiarach i typach gwintu.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ADAP EX M63-M50                                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1738190000</a>                                                             |
| Wykonanie  | ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M 63 ,M 50, IP54, mosiądz, niklowany |
| GTIN (EAN) | 4008190958084                                                                          |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                 |

**ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje)**  
**ADAP EX M63-M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 281 g |
|------------|-------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                    |                                                                                      |                                   |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dławnice kablowe                   | metryczna                                                                            | Stopień ochrony                   | IP54               |
| Wskazówka: stopień ochrony         | Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP. | gwint (wewnętrzny)                |                    |
| gwint (zewnętrzny)                 | M 63                                                                                 | rodzaj ochrony z GWDR             | M 50               |
| skok gwintu                        | 1,5                                                                                  | tworzywo                          | mosiądz, niklowany |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                                                                               | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C             |

**Numery certyfikatów przepustu kablowego**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Oznaczenie | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD |
|------------|-----------------------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-11 | eClass 7.1 | 27-14-91-11 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-11 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**certyfikaty**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |