

THM
THM WO 25/76 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO 25/76 WS
Nr zam.	1774350000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248148530
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO 25/76 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2,992 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	607 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	1 800	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej poliakrylanowy	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	76 mm	Wielkość pola opisowego	15 x 25 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40... 150 °C
tworzywo	powłoka poliestrowa		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	4,8 - 19,4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	19,4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 25/76 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

