

**THM**  
**THM WO 33.5/93.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | THM WO 33.5/93.1 WS                                                  |
| Nr zam.               | <a href="#">1774400000</a>                                           |
| Wykonanie             | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4032248148585                                                        |
| J. op.                | 1 Szt.                                                               |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>                |

**THM**  
**THM WO 33.5/93.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 93,1 mm  | Szerokość (cale) | 3,665 inch |
| Wysokość   | 33,5 mm  | Wysokość (cale)  | 1,319 inch |
| Głębokość  | 0,025 mm | Głębokość (cale) | 0,001 inch |
| Masa netto | 286 g    |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                     |                               |              |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                   | Aprobata zgodnie z UL 969     | Tak          |
| Barwny                              | biały               | Halogenki                     | Nie          |
| Ilość na rolkę                      | 500                 | Klasa palności wg UL 94       | V-0          |
| Klej                                | Klej poliakrylanowy | Rodzaj nadruku                | neutralna    |
| Szerokość                           | 93,1 mm             | Wielkość pola opisowego       | 25 x 33,5 mm |
| Wykonanie                           | samoprzylepny       | Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
| tworzywo                            | powłoka poliestrowa |                               |              |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |          |                                    |             |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| Halogenki                           | Nie      | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 400 mm²     |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,75 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu       | 8 - 21,7 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 21,7 mm  | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 8 mm        |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM WO 33.5/93.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

