

**obudowa HDC  
HDC 64D TSBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 64D TSBU 1M25G                                                                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1786780000</a>                                                                                                                                                    |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65, Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204021                                                                                                                                                                 |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                                        |

**obudowa HDC  
HDC 64D TSB 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Szerokość  | 59 mm | Szerokość (cale) | 2,323 inch |
| Wysokość   | 76 mm | Wysokość (cale)  | 2,992 inch |
| Masa netto | 335 g |                  |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane ogólne**

|                            |                                |                             |                              |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC                | Nie                            | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia               | lakier proszkowy               | Stopień ochrony             | IP65                         |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna, wolna od rdzy |                             |                              |

**wersja**

|                                 |                   |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | wysoki            | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                                 |
| Typ                             | wtyk              | Wielkość konstrukcyjna          | 8                                   |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25              | część górna/część dolna/wieko   | Część górna                         |
| gwint (wewnętrzny)              | M 25              | liczba wpustów kablowych u góry | 0                                   |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                 | wersja obudowy                  | Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku |
| wersja pałąka                   | Jarżmo poprzeczne | wersja systemu zamykania        | Jarżmo poprzeczne w części dolnej   |
| wpust kablowy                   | z gwintem         |                                 |                                     |

**wymiary**

|                 |           |                     |       |
|-----------------|-----------|---------------------|-------|
| długość obudowy | 120 mm    | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy   | z gwintem | wysokość obudowy B  | 76 mm |

**Design**

|                   |             |                 |           |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | wtyk        | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                          |      |                   |                   |
|--------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Wymiary wlotów kablowych | M 25 | rodzaj ryglowania | Jarżmo poprzeczne |
| Wielkość konstrukcyjna   | 8    | Stopień ochrony   | IP65              |

**Material**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**obudowa HDC  
HDC 64D TSBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1786780000_HDC_64D_TSBU_1M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

## obudowa HDC HDC 64D TSBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

