

**obudowa HDC  
HDC 40D TSBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 40D TSBU 1PG29G                                                                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656540000</a>                                                                                                                                                     |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65, Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190409555                                                                                                                                                                  |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                                         |

**obudowa HDC  
HDC 40D TSB 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 59 mm   | Szerokość (cale) | 2,323 inch |
| Wysokość   | 76 mm   | Wysokość (cale)  | 2,992 inch |
| Głębokość  | 93,3 mm | Głębokość (cale) | 3,673 inch |
| Masa netto | 258 g   |                  |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane ogólne**

|                                         |                                                 |                             |                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC                             | Nie                                             | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia tworzywo element ryglujący | lakier proszkowy stal nierdzewna, wolna od rdzy | Stopień ochrony             | IP65                         |

**wersja**

|                                             |                             |                                 |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Forma konstrukcyjna                         | wysoki                      | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                                 |
| Typ                                         | wtyk                        | Wielkość konstrukcyjna          | 6                                   |
| Wymiary wlotów kablowych gwint (wewnętrzny) | PG 29                       | część górna/część dolna/wieko   | Część górna                         |
| liczba wpustów kablowych z boku             | PG 29                       | liczba wpustów kablowych u góry | 0                                   |
| wersja pałąka                               | 1                           | wersja obudowy                  | Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku |
| wpust kablowy                               | Jarżmo poprzeczne z gwintem | wersja systemu zamykania        | Jarżmo poprzeczne w części dolnej   |

**wymiary**

|                 |           |                     |       |
|-----------------|-----------|---------------------|-------|
| długość obudowy | 93,3 mm   | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy   | z gwintem | wysokość obudowy B  | 76 mm |

**Design**

|                   |             |                 |           |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | wtyk        | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                          |       |                   |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Wymiary wlotów kablowych | PG 29 | rodzaj ryglowania | Jarżmo poprzeczne |
| Wielkość konstrukcyjna   | 6     | Stopień ochrony   | IP65              |

**Material**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**obudowa HDC  
HDC 40D TSB 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1656540000_HDC_40D_TSB 1PG29G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

## obudowa HDC HDC 40D TSBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

