

**obudowa HDC
HDC 24D SBU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24D SBU 2M32G
Nr zam.	1787360000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
GTIN (EAN)	4032248204700
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 24D SBU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	55,5 mm	Szerokość (cale)	2,185 inch
Wysokość	74 mm	Wysokość (cale)	2,913 inch
Głębokość	115,7 mm	Głębokość (cale)	4,555 inch
Wymiar mocowania szerokość	82 mm	Wymiar mocowania wysokość	45 mm
Masa netto	336 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	wysoki	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	Obudowa podstawy	Wielkość konstrukcyjna	4
Wymiary wlotów kablowych	M 32	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
gwint (wewnętrzny)	M 32	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	2	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Obudowa cokołu	wersja pałaka	Jarżmo poprzeczne
wersja systemu zamykania	Jarżmo poprzeczne w części dolnej	wpust kablowy	z gwintem

wymiary

długość obudowy	73 mm	odstęp otworów długość A2	82 mm
szerokość cokołu C1	55,5 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość cokołu B1	5 mm
wysokość obudowy B	74 mm		

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Obudowa podstawy	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	M 32	rodzaj ryglowania	Jarżmo poprzeczne
Wielkość konstrukcyjna	4	Stopień ochrony	IP65

Material

Barwny szary

**obudowa HDC
HDC 24D SBU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1787360000_HDC_24D_SBU_2M32G_STP_Blatt_1.pdf