

**obudowa HDC  
HDC 06B SDLU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B SDLU 2M25G                                                                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1788160000</a>                                                                                                                                         |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo wzdużne w części dolnej, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205592                                                                                                                                                      |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                             |

**obudowa HDC  
HDC 06B SDLU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                           |            |
|----------------------------|---------|---------------------------|------------|
| Szerokość                  | 92,5 mm | Szerokość (cale)          | 3,642 inch |
| Wysokość                   | 72 mm   | Wysokość (cale)           | 2,835 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 70 mm   | Wymiar mocowania wysokość | 40 mm      |
| Masa netto                 | 277 g   |                           |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

**Dane ogólne**

|                            |                                |                             |                                             |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Obudowy EMC                | Nie                            | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy                |
| Powierzchnia               | lakier proszkowy               | Stopień ochrony             | IP65                                        |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna, wolna od rdzy | wskazówka stopień ochrony   | stopień ochrony przy wieku ryglowanym IP 65 |

**wersja**

|                                 |                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard        | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                             |
| Ostłona                         | z pokrywą       | Typ                             | Obudowa podstawy                |
| Wielkość konstrukcyjna          | 3               | Wymiary wlotów kablowych        | M 25                            |
| część górna/część dolna/wieko   | Część dolna     | gwint (wewnętrzny)              | M 25                            |
| liczba wpustów kablowych u góry | 0               | liczba wpustów kablowych z boku | 2                               |
| uszczelka                       | NBR             | wersja obudowy                  | Obudowa cokołu                  |
| wersja pałąka                   | Jarżmo wzdlużne | wersja systemu zamykania        | Jarżmo wzdlużne w części dolnej |
| wersja wieka                    | z pokrywą       | wpust kablowy                   | z gwintem                       |

**wymiary**

|                     |           |                           |       |
|---------------------|-----------|---------------------------|-------|
| długość obudowy     | 60 mm     | odstęp otworów długość A2 | 70 mm |
| szerokość cokołu C1 | 54,5 mm   | szerokość obudowy C       | 43 mm |
| wpust kablowy       | z gwintem | wysokość cokołu B1        | 5 mm  |
| wysokość obudowy B  | 54 mm     |                           |       |

**Design**

|                   |                  |                 |           |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC      | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | Obudowa podstawy | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                          |      |                   |                 |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Wymiary wlotów kablowych | M 25 | rodzaj ryglowania | Jarżmo wzdlużne |
| Wielkość konstrukcyjna   | 3    | Stopień ochrony   | IP65            |

**Material**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**obudowa HDC  
HDC 06B SDLU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1788160000_HDC_06B_SDLU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

## obudowa HDC HDC 06B SDLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

