

**obudowa HDC
HDC 16A ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 16A ADLU
Nr zam.	1664940000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65, Obudowa doczepiana, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, standard, z pokrywą
GTIN (EAN)	4008190421649
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 16A ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	75,9 mm	Szerokość (cale)	2,988 inch
Wysokość	44,5 mm	Wysokość (cale)	1,752 inch
Głębokość	98 mm	Głębokość (cale)	3,858 inch
Wymiar mocowania szerokość	86 mm	Wymiar mocowania wysokość	17,5 mm
Masa netto	156 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy	wskazówka stopień ochrony	stopień ochrony przy wieku ryglowanym IP 65

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Oslona	z pokrywą	Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna	5	część górna/część dolna/wieko	Część dolna
uszczelka	NBR	wersja obudowy	Obudowa doczepiana
wersja pałaka	Jarżmo wzdlużne	wersja systemu zamykania	Jarżmo wzdlużne w części dolnej
wersja wieka	z pokrywą		

wymiary

długość obudowy	79 mm	odstęp otworów długość A2	86 mm
szerokość cokołu C1	33 mm	szerokość obudowy C	29,5 mm
wysokość cokołu B1	5,3 mm	wysokość obudowy B	26,25 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)		

General data

rodzaj ryglowania	Jarżmo wzdlużne	Wielkość konstrukcyjna	5
Stopień ochrony	IP65		

Material

Barwny szary

**obudowa HDC
HDC 16A ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1664940000_HDC_16A_ADLU_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 16A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

