

**obudowa HDC
HDC 32B TSLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 32B TSLU 1M32G
Nr zam.	1788420000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65, Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
GTIN (EAN)	4032248205950
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 32B TSLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	82,5 mm	Szerokość (cale)	3,248 inch
Wysokość	79 mm	Wysokość (cale)	3,11 inch
Głębokość	108,5 mm	Głębokość (cale)	4,272 inch
Masa netto	394 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia tworzywo element ryglujący	lakier proszkowy stal nierdzewna, wolna od rdzy	Stopień ochrony	IP65

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	wtyk	Wielkość konstrukcyjna	10
Wymiary wlotów kablowych gwint (wewnętrzny)	M 32	część górna/część dolna/wieko	Część górna
liczba wpustów kablowych z boku	M 32	liczba wpustów kablowych u góry	0
	1	wersja obudowy	Wejście kabla z boku, Obudowa wtyku
wersja pałąka	Jarżmo wzdłużne	wersja systemu zamykania	Jarżmo wzdłużne w części dolnej
wpust kablowy	z gwintem		

wymiary

długość obudowy	94 mm	szerokość obudowy C	82,5 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość obudowy B	79 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	wtyk	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	M 32	rodzaj ryglowania	Jarżmo wzdłużne
Wielkość konstrukcyjna	10	Stopień ochrony	IP65

Material

Barwny	szary
--------	-------

**obudowa HDC
HDC 32B TSLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1788420000_HDC_32B_TSLU_1M32G_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

