

**obudowa HDC
HDC 16A DMDL 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 16A DMDL 2B0
Nr zam.	1665910000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 5, Stopień ochrony: IP65, Pokrywa do górnych części obudowy, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, standard
GTIN (EAN)	4008190422943
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 16A DMDL 2BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	29,5 mm	Szerokość (cale)	1,161 inch
Wysokość	19,5 mm	Wysokość (cale)	0,768 inch
Głębokość	89 mm	Głębokość (cale)	3,504 inch
Masa netto	46 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Typ	wieko	Wielkość konstrukcyjna	5
część górna/część dolna/wieko	wieko	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Pokrywa do górnych części obudowy	wersja pałąka	Jarżmo wzdłużne
wersja systemu zamykania	Jarżmo wzdłużne w części dolnej	wpust kablowy	do części dolnych obudów

wymiary

długość obudowy	79 mm	szerokość obudowy C	29,5 mm
wpust kablowy	do części dolnych obudów	wysokość obudowy B	19,5 mm

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	wieko	wpust kablowy	do części dolnych obudów

General data

rodzaj ryglowania	Jarżmo wzdłużne	Wielkość konstrukcyjna	5
Stopień ochrony	IP65		

Material

Barwny	szary
--------	-------

**obudowa HDC
HDC 16A DMDL 2BO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1665910000_HDC_16A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 16A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

