

**ClipCard**  
**CC-RAIL TRANSPARENT1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu drukarką PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                   | CC-RAIL TRANSPARENT1000                       |
| Nr zam.               | <a href="#">1790160000</a>                    |
| Wykonanie             | ClipCard, Osłona, 1000 x 19 mm, transparentny |
| GTIN (EAN)            | 4032248213627                                 |
| J. op.                | 1 Szt.                                        |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                    |

**ClipCard**  
**CC-RAIL TRANSPARENT 1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 19 mm    | Szerokość (cale) | 0,748 inch |
| Wysokość   | 1 000 mm | Wysokość (cale)  | 39,37 inch |
| Głębokość  | 5 mm     | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 33 g     |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |               |           |       |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------|
| Barwny                        | transparentny | Halogenki | Nie   |
| Klasa palności wg UL 94       | V-0           | Szerokość | 19 mm |
| Zakres temperatury stosowania | -20...80 °C   | tworzywo  | PVC   |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|