

**zestawy HDC**  
**HDC-KIT-HA 04.400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut..  
złącze śrubowe

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC-KIT-HA 04.400                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1712590000</a>                                                                                                   |
| Wykonanie  | RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HA, Wielkość konstrukcyjna: 1, bieguny: 4, złącze śrubowe, 400 V, 16 A, PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190947811                                                                                                                |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                       |

**zestawy HDC  
HDC-KIT-HA 04.400**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 145 g |
|------------|-------|

**Temperatury**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Temperatura graniczna | -40 undefined ... 100 undefined |
|-----------------------|---------------------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

**Dane ogólne**

|              |                  |            |    |
|--------------|------------------|------------|----|
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Typoszereg | HA |
|--------------|------------------|------------|----|

**wersja**

|                                       |                     |                                        |                              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Powierzchnia                          | lakier proszkowy    | Przekrój przyłącza przewodu, maks.     | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza                       | złącze śrubowe               |
| Wielkość konstrukcyjna                | 1                   | moment dokręcający maks. zestyk główny | 0,55 Nm                      |
| moment dokręcający min. zestyk główny | 0,5 Nm              | tworzywo                               | odlew ciśnieniowy aluminiowy |

**Informacje ogólne**

|                                   |                |                               |                              |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Dławnice kablowe                  | PG 11          | Liczba biegunów               | 4                            |
| Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 400 V          | Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 16 A                         |
| Rodzaj przyłącza PE               | złącze śrubowe | Typoszereg                    | HA                           |
| Wielkość konstrukcyjna            | 1              | tworzywo                      | odlew ciśnieniowy aluminiowy |

**Connection data**

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|

**Design**

|                   |                |                 |     |
|-------------------|----------------|-----------------|-----|
| Rodzina produktów | zestawy HDC    | Rodzaj produktu | Kit |
| Rodzaj przyłącza  | złącze śrubowe |                 |     |

**General data**

|                        |   |                          |       |
|------------------------|---|--------------------------|-------|
| Liczba biegunów        | 4 | Wymiary wlotów kablowych | PG 11 |
| Wielkość konstrukcyjna | 1 |                          |       |

**Material**

|        |       |          |                              |
|--------|-------|----------|------------------------------|
| Barwny | szary | tworzywo | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
|--------|-------|----------|------------------------------|

**zestawy HDC**  
**HDC-KIT-HA 04.400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |