

## Narzędzia BTWZ KLBUE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Ekranowanie i uziemienie

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

### Ogólne dane do zamówienia

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Dostępne do | 2018-09-15                         |
| Typ         | BTWZ KLBUE                         |
| Nr zam.     | <a href="#">1742630000</a>         |
| Wykonanie   | Narzędzia, Narzędzie do naciskania |
| GTIN (EAN)  | 4008190980764                      |
| J. op.      | 1 Szt.                             |

**Narzędzia  
BTWZ KLBUE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 29 mm    | Szerokość (cale) | 1,142 inch |
| Wysokość   | 29 mm    | Wysokość (cale)  | 1,142 inch |
| Głębokość  | 149,5 mm | Głębokość (cale) | 5,886 inch |
| Masa netto | 72 g     |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                                          |     |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----|

**dane tworzywa**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**parametry systemu**

|           |      |
|-----------|------|
| Wykonanie | inne |
|-----------|------|

**wymiary**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 24 mm |
|-----------------|-------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000149    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-34 | eClass 8.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 9.0 | 21-04-50-03 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |