

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Dystrybutory typu Y są stosowane do łączenia sygnałów wielokrotnych w wiązki i ich rozdzielania, pozwalając zaoszczędzić przestrzeń.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12
Nr zam.	1783430000
Wykonanie	Wtyk Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364
J. op.	1 Szt.

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 23 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Materiał styków gniazdo	CuZn
Materiał styków pręt	CuZn	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Przyłącze ekranu	Nie
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	A
napięcie znamionowe	24 V	Ścieżka połączenia	M12 / M12

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

1. Female M12

2. Female M12



Male M12