SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12B-8-0,5U-M16
Nr zam.	1861140000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, M 16, Liczba biegunów: 8, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419210
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	33 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-25 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-101	Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 16	Długość kabla	0,5 m
Długość przewodu plecionego / kabla	0,5 m	Liczba biegunów	8
Napięcie znamionowe	250 A (4-biegunowy)/ 60 V (5-biegunowy)/ 30 V (8- i 12-biegunowy)	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój żyły	0,25 mm²
Prąd znamionowy	2 A	Prąd znamionowy	4 A (4- i 5-biegunowy)/ 2 A (8-biegunowy)/ 1,5 A (12-biegunowy)
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	A
napięcie znamionowe	30 V	tworzywo	PUR
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-24-92-90	eClass 7.1	27-24-92-90
eClass 8.1	27-24-92-90	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

