SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Nr zam.	1861290000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M8 snap, złącze męskie, proste, M 8, Liczba biegunów: 4
GTIN (EAN)	4032248419364
J. op.	1 Szt.

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	14 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	90 °C	Temperatura pracy, min.	-30 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Nr certyfikatu (cURus)	E307231

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 8	Długość przewodu plecionego / kabla	0,5 m
Liczba biegunów	4	Napięcie znamionowe	60 V (3-biegunowe) / 30 V (4-biegunowe)
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój żyły	0,25 mm²	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
napięcie znamionowe	30 V	tworzywo	PVC
Ścieżka połączenia	M8 snap		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD


Data sporządzenia 4 lipca 2019 20:30:26 CEST

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

