SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M5S-3-0.2U
Nr zam.	1873050000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M5, złącze męskie, proste, M 5, Liczba biegunów: 3
GTIN (EAN)	4032248478415
J. op.	1 Szt.

SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	4 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-25 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 5	Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m
Liczba biegunów	3	Napięcie znamionowe	60 V
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój żyły	0,14 mm²	Prąd znamionowy	1 A
Rodzaj przyłącza	złącze męskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
napięcie znamionowe	60 V	tworzywo	PVC
Ścieżka połączenia	M5		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD

SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów