

**obudowa HDC  
HDC 10B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 10B SBU 2M25G                                                                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1787630000</a>                                                                                                                                 |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo poprzeczne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204977                                                                                                                                              |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                     |

**obudowa HDC  
HDC 10B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |          |                           |            |
|----------------------------|----------|---------------------------|------------|
| Szerokość                  | 53,5 mm  | Szerokość (cale)          | 2,106 inch |
| Wysokość                   | 57 mm    | Wysokość (cale)           | 2,244 inch |
| Głębokość                  | 115,7 mm | Głębokość (cale)          | 4,555 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 82 mm    | Wymiar mocowania wysokość | 43 mm      |
| Masa netto                 | 279 g    |                           |            |

**Temperatury**

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Dane ogólne**

|                            |                                |                             |                              |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC                | Nie                            | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia               | lakier proszkowy               | Stopień ochrony             | IP65                         |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna, wolna od rdzy |                             |                              |

**wersja**

|                                 |                                   |                                 |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                          | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie               |
| Typ                             | Obudowa podstawy                  | Wielkość konstrukcyjna          | 4                 |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25                              | część górna/część dolna/wieko   | Część dolna       |
| gwint (wewnętrzny)              | M 25                              | liczba wpustów kablowych u góry | 0                 |
| liczba wpustów kablowych z boku | 2                                 | uszczelka                       | NBR               |
| wersja obudowy                  | Obudowa cokołu                    | wersja pałaka                   | Jarżmo poprzeczne |
| wersja systemu zamykania        | Jarżmo poprzeczne w części dolnej | wpust kablowy                   | z gwintem         |

**wymiary**

|                     |           |                           |       |
|---------------------|-----------|---------------------------|-------|
| długość obudowy     | 73 mm     | odstęp otworów długość A2 | 82 mm |
| szerokość cokołu C1 | 53,5 mm   | szerokość obudowy C       | 43 mm |
| wpust kablowy       | z gwintem | wysokość cokołu B1        | 5 mm  |
| wysokość obudowy B  | 57 mm     |                           |       |

**Design**

|                   |                  |                 |           |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC      | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | Obudowa podstawy | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                          |      |                   |                   |
|--------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Wymiary wlotów kablowych | M 25 | rodzaj ryglowania | Jarżmo poprzeczne |
| Wielkość konstrukcyjna   | 4    | Stopień ochrony   | IP65              |

**Material**

Barwny szary

**obudowa HDC  
HDC 10B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1787630000_HDC_10B_SBU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |