

**obudowa HDC**  
**HDC 10A SLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 10A SLU 1M20G                                                                                                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1901100000</a>                                                                                                                               |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 2, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248586172                                                                                                                                            |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                   |

**obudowa HDC  
HDC 10A SLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                           |            |
|----------------------------|---------|---------------------------|------------|
| Szerokość                  | 62,7 mm | Szerokość (cale)          | 2,468 inch |
| Wysokość                   | 57 mm   | Wysokość (cale)           | 2,244 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 48 mm   | Wymiar mocowania wysokość | 40 mm      |
| Masa netto                 | 203 g   |                           |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane ogólne**

|                                         |                                                 |                             |                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC                             | Nie                                             | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia tworzywo element ryglujący | lakier proszkowy stal nierdzewna, wolna od rdzy | Stopień ochrony             | IP65                         |

**wersja**

|                                 |                  |                                 |                                 |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard         | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                             |
| Typ                             | Obudowa podstawy | Wielkość konstrukcyjna          | 2                               |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 20             | część górna/część dolna/wieko   | Część dolna                     |
| gwint (wewnętrzny)              | M 20             | liczba wpustów kablowych u góry | 0                               |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                | wersja obudowy                  | Obudowa cokołu                  |
| wersja pałąka                   | Jarżmo wzdłużne  | wersja systemu zamykania        | Jarżmo wzdłużne w części dolnej |
| wpust kablowy                   | z gwintem        |                                 |                                 |

**wymiary**

|                     |           |                           |         |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------|
| długość obudowy     | 63 mm     | odstęp otworów długość A2 | 48 mm   |
| szerokość cokołu C1 | 50 mm     | szerokość obudowy C       | 29,5 mm |
| wpust kablowy       | z gwintem | wysokość cokołu B1        | 4 mm    |
| wysokość obudowy B  | 57 mm     |                           |         |

**Design**

|                   |                  |                 |           |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rodzina produktów | obudowa HDC      | Rodzaj produktu | Obudowy   |
| Typ               | Obudowa podstawy | wpust kablowy   | z gwintem |

**General data**

|                          |      |                   |                 |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Wymiary wlotów kablowych | M 20 | rodzaj ryglowania | Jarżmo wzdłużne |
| Wielkość konstrukcyjna   | 2    | Stopień ochrony   | IP65            |

**Material**

|        |       |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

**obudowa HDC  
HDC 10A SLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                    |