

**obudowa HDC
HDC 48B SDLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 48B SDLU 1PG29G
Nr zam.	1799810000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 12, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo wzdłużne w części dolnej, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
GTIN (EAN)	4032248247035
J. op.	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 48B SDLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	166,2 mm	Szerokość (cale)	6,543 inch
Wysokość	120 mm	Wysokość (cale)	4,724 inch
Głębokość	143 mm	Głębokość (cale)	5,63 inch
Wymiar mocowania szerokość	111 mm	Wymiar mocowania wysokość	106 mm
Masa netto	1 647 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy	wskazówka stopień ochrony	stopień ochrony przy wieku ryglowanym IP 65

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Oslona	z pokrywą	Typ	Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna	12	Wymiary wlotów kablowych	PG 29
część górna/część dolna/wieko	Część dolna	gwint (wewnętrzny)	PG 29
liczba wpustów kablowych u góry	0	liczba wpustów kablowych z boku	1
uszczelka	NBR	wersja obudowy	Obudowa cokołu
wersja pałaka	Jarżmo wzdlużne	wersja systemu zamykania	Jarżmo wzdlużne w części dolnej
wersja wieka	z pokrywą	wpust kablowy	z gwintem

wymiary

długość obudowy	132 mm	odstęp otworów długość A2	111 mm
szerokość cokołu C1	120 mm	szerokość obudowy C	90 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość cokołu B1	10 mm
wysokość obudowy B	120 mm		

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Obudowa podstawy	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	PG 29	Wielkość konstrukcyjna	12
Stopień ochrony	IP65		

Material

Barwny szary

Data sporządzenia 4 lipca 2019 20:14:40 CEST

obudowa HDC
HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

obudowa HDC HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

