

**Klippon K (pusta obudowa aluminiowa)
MOPL K61 STAHL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Od lat marka Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów, szczególnie w dziedzinie gotowych do użycia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań do standardowych zastosowań przemysłowych oraz do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Konsekwentnie modernizując i rozbudowując serię obudów Klippon® K firma Weidmüller realizuje swój cel, jakim jest oferowanie udoskonalonych produktów do wszystkich zastosowań. Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	MOPL K61 STAHL
Nr zam.	3073120000
Wykonanie	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 145 mm, Szerokość: 245 mm, Głębokość: 2 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
GTIN (EAN)	4008190858056
J. op.	1 Szt.

Klippon K (pusta obudowa aluminiowa) MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	245 mm	Szerokość (cale)	9,646 inch
Wysokość	145 mm	Wysokość (cale)	5,709 inch
Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Wymiar mocowania szerokość	230 mm	Wymiar mocowania wysokość	72,5 mm
Masa netto	497 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	ocynkowany	udarność	10.00 J

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	230 mm
Wymiar mocowania wysokość	72,5 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD