

**PAC**  
**PAC-CTLX-SD25-V2-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów:

- Złącze producenta sterownika programowalnego
- Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.

W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PAC-CTLX-SD25-V2-1M5                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">7789037015</a>                                             |
| Wykonanie  | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 8430243957496                                                          |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                 |

**PAC**  
**PAC-CTLX-SD25-V2-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 575 g

**Temperatury**

|                                 |             |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 60 °C       | Temperatura magazynowania, min. | -10 °C      |
| Temperatura pracy, max.         | 50 °C       | Temperatura pracy, min.         | -10 °C      |
| Temperatura pracy               | -10...50 °C | Temperatura magazynowania       | -10...60 °C |

**Dane elektryczne**

|                         |                                           |                                                        |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie znamionowe     | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą<br>ścieżkę, max. | 1 A                                |
| Prąd całkowity, max.    | 3 A                                       | rezystancja                                            | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |
| Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s                                   |                                                        |                                    |

**dane ogólne**

|                       |                                         |                     |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| interfejs SPS         | ROCKWELL CONTROL<br>LOGIX 1756-TBNH 20P | przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 25P         |
| liczba biegunów, min. | 25 biegunów                             | Średnica zewnętrzna | $10,15 \pm 1 \text{ mm}$ |
| Kabel                 | Kabel LiYCY                             | Długość kabla       | 1,5 m                    |
| tworzywo              | PVC                                     | przekrój przewodu   | $0,25 \text{ mm}^2$      |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000237    | ETIM 6.0   | EC000237    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-52 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1 | 27-24-22-20 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny