

**SAI-pasywny
SAI-10-S12 3P M8 L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nowa smukła linia M8 marki Weidmüller. Ta rodzina produktów charakteryzuje się możliwością oznaczania wszystkich gniazd. Nawet poczwórny rozdzielacz z 8-biegunowym M12 posiada przy wszystkich gniazdach M8 wystarczające duże oznaczniki. Poza tym ten rozdzielacz jest krótszy niż wiele dostępnych w handlu typów M8.

- Bardzo wąski, krótki i płaski rozdzielacz M8.
- Rodzina jest dostarczana w wersjach od 4 do 12 gniazd M8, 3- bądź 4-biegunowych.
- Na życzenie klienta możliwe jest także mieszane wyposażenie M8.
- Linia M8 jest wyposażona w otwory poprzeczne.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-10-S12 3P M8 L
Nr zam.	1877950000
Wykonanie	SAI-pasywny, Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M8, z odejściem M12, 12-biegunowe, Kodowanie A, Tak
GTIN (EAN)	4032248528707
J. op.	1 Szt.

**SAI-pasywny
SAI-10-S12 3P M8 L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 129 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 80 °C

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

Temperatura pracy -25 - 80°C

Temperatura pracy, min. -25 °C

zakres temperatur roboczych, min. -25 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Długość usunięcia płaszcza izolacyjnego 100 mm

odejście rozdzielcze z odejściem M12, 12-biegunowe, Kodowanie A

Normy

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Dane elektryczne

napięcie znamionowe, min. 10 V

napięcie probiercze 1 kV

prąd całkowity 6 A

Wytrzymałość izolacji $10^9 \Omega$

Napięcie znamionowe, maks. 30 V

Maks. pojemność pojedynczego gniazda 2 A

prąd na sygnał 1 A

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy

Pocan

kolor obudowy

szary, RAL 7032

Materiał styków

CuZn

Materiał podstawy styków

PBT (UL 94 V0)

materiał rozdzielczy

tworzywo sztuczne

Gniazdo śrubowe

CuZn, niklowany

Powierzchnia styku

pozlacany

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony IP68

Liczba gniazd stykowych 10

Stopień zanieczyszczenia 3

LED Tak

Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej zielony

Liczba biegunów 3

Ścieżka połączenia M8

Metoda wypalania V-0

czujnik bezdotykowy LED Tak

Kolor diody do funkcji E/A żółty

Dane techniczne kabla

Przydatność do łańcucha ciągowego Tak

Liczba biegunów 3

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC001856

ETIM 5.0 EC002585

UNSPSC 30-21-18-01

eClass 7.1 27-06-91-90

eClass 9.0 27-44-01-08

ETIM 4.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

eClass 6.2 27-06-91-90

eClass 8.1 27-06-91-90

eClass 9.1 27-44-01-08

SAI-pasywny SAI-10-S12 3P M8 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe


[WSCAD](#)

SAI-pasywny SAI-10-S12 3P M8 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

