

RS VERT RS VERT8 LPK2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Moduł do rozdzielania 2 potencjałów zasilania (P1, P2) po 8, 16 lub 72 bieguny na potencjał.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RS VERT8 LPK2
Nr zam.	8252010000
Wykonanie	Interfejs, RS VERT, 2 P, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4008190474799
J. op.	1 Szt.

RS VERT
RS VERT8 LPK2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Długość	51,5 mm	Długość (cale)	2,028 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1,772 inch
Wysokość	64 mm	Wysokość (cale)	2,52 inch
Masa netto	67,98 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Temperatura pracy	0...55 °C	Temperatura magazynowania	-40...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane przyłącza

Liczba potencjałów	2	rozdział złącza wtykowe do płytki drukowanej	LPK 2N 5.08mm
złącze wtykowe zasilania	LPA 5.08mm		

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	maks. 30 V	Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy	5 A
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy elementu dystrybucyjnego	5 A	całkowity prąd znamionowy	10 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	0,8 kV		

przyłącze pole

rodzaj połączenia	złącze śrubowe	obszar zacisku, min.	0,15 mm ²
obszar zacisku, maks.	1,5 mm ²	stały, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
stały, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²	elastyczny z tulejką, maks.	2,5 mm ²
elastyczny z tulejką, min.	0,5 mm ²	tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	2,5 mm ²
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 26	Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12
moment dokręcający, min.	0,5 Nm	moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
długość zdejmowanej izolacji	6 mm		

RS VERT
RS VERT8 LPK2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**przyłącze zasilania**

rodzaj połączenia	złącze śrubowe	obszar zaciskowy, min.	0,15 mm ²
obszar zaciskowy, maks.	1,5 mm ²	sztywny, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
sztywny, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²	elastyczny z tulejką, maks.	4 mm ²
elastyczny z tulejką, min.		tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	4 mm ²
	0,5 mm ²	Przekrój poprzeczny przewodu, maks.	
Przekrój poprzeczny przewodu, min.		AWG	AWG 10
AWG	AWG 26	moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
moment dokręcający, min.	0,5 Nm		
długość zdejmowanej izolacji	13 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 4.0	EC001419
ETIM 5.0	EC001419	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	K320_01_11.pdf

RS VERT RS VERT8 LPK2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

