

**komponenty magistrali  
FBCon PA CG 8way****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozdzielacz prądowy FBCon Fieldbus dostępny jest w wersji przemysłowej i EEx (ia). Rozdzielacze te służą do łączenia od 1 do 8 urządzeń lub czujników.

Są one połączone przewodem promieniowym. Przewód promieniowy można przyłączyć złączem wtykowym M12 albo bezpośrednio za pomocą dławnicy kablowej EMC. Komunikacja i zasilanie urządzenia odbywają się za pomocą typowej linii 2-przewodowej.

Rozdzielacze elektryczne oferują użytkownikom następujące cechy, w zależności od wersji:

- System złącz sprężynowych
- Ochrona przeciwprzepięciowa przewodu głównego
- Ogranicznik prądowy dla każdej linii rozgałęźnej
- Dławnica kablowa EMC
- Złącza wtykowe M12
- Styk uziemienia zewnętrznego
- Niezakłócona praca magistrali
- Wersja przemysłowa
- Zintegrowane zakończenie magistrali (brak wersji EX)
- Wersja przeciwwybuchowa wg ATEX
- Element wyrównujący ciśnienie
- Stopnie ochrony IP65, IP66, IP67
- Wersje ze stali nierdzewnej
- Kompatybilne z PROFIBUS-PA

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Typ        | FBCon PA CG 8way                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">8564300000</a>                          |
| Wykonanie  | Rozdzielacz standardowy, 8-krotny rozdzielacz, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4032248287635                                       |
| J. op.     | 1 Szt.                                              |

**komponenty magistrali  
FBCon PA CG 8way****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Długość    | 175 mm | Długość (cale)   | 6,89 inch  |
| Szerokość  | 80 mm  | Szerokość (cale) | 3,15 inch  |
| Wysokość   | 58 mm  | Wysokość (cale)  | 2,283 inch |
| Masa netto | 944 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 80 °C          | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 80 °C          | Temperatura pracy, min.         | -40 °C         |
| Temperatura pracy               | -40 °C...80 °C | Temperatura otoczenia           | -40 °C...80 °C |
| Temperatura magazynowania       | -40 °C...80 °C |                                 |                |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000214    | ETIM 4.0   | EC001604    |
| ETIM 5.0   | EC001604    | ETIM 6.0   | EC001604    |
| UNSPSC     | 26-12-16-03 | eClass 5.1 | 27-25-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-24-26-08 | eClass 7.1 | 27-24-26-08 |
| eClass 8.1 | 27-24-26-08 | eClass 9.0 | 27-24-26-08 |
| eClass 9.1 | 27-24-26-08 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">assembly instruction german / english</a> |

## komponenty magistrali FBCon PA CG 8way

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

