obudowa HDC
HDC 10B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 10B SDBO 1M25G
Nr zam.	1901510000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo poprzeczne w części górnej, standard, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25
GTIN (EAN)	4032248588268
J. op.	1 Szt.

obudowa HDC
HDC 10B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	77,2 mm	Szerokość (cale)	3,039 inch
Wysokość	79,5 mm	Wysokość (cale)	3,13 inch
Wymiar mocowania szerokość	82 mm	Wymiar mocowania wysokość	40 mm
Masa netto	293 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy	wskazówka stopień ochrony	stopień ochrony przy tym wariancie wieka IP20

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Nie
Osłona	z pokrywą	Typ	Obudowa podstawy
Wielkość konstrukcyjna	4	Wymiary wlotów kablowych	M 25
część górna/część dolna/wieko	Część dolna	gwint (wewnętrzny)	M 25
liczba wpustów kablowych u góry	0	liczba wpustów kablowych z boku	1
uszczelka	NBR	wersja obudowy	Obudowa cokołu
wersja pałąka	Jarzmo poprzeczne	wersja systemu zamykania	Jarzmo poprzeczne w części górnej
wersja wieka	z pokrywą	wpust kablowy	z gwintem

wymiary

długość obudowy	73 mm	odstęp otworów długość A2	82 mm
szerokość cokołu C1	53,5 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wpust kablowy	z gwintem	wysokość cokołu B1	5 mm
wysokość obudowy B	57 mm		

Design

Rodzina produktów	obudowa HDC	Rodzaj produktu	Obudowy
Typ	Obudowa podstawy	wpust kablowy	z gwintem

General data

Wymiary wlotów kablowych	M 25	rodzaj ryglowania	Jarzmo poprzeczne
Wielkość konstrukcyjna	4	Stopień ochrony	IP65

Material

Barwny	szary

Karta katalogowa

obudowa HDC
HDC 10B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

obudowa HDC
HDC 10B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

