

**Industrial Ethernet
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



przepust ścienny M12 w IP67

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-M12-COUP
Nr zam.	8901640000
Wykonanie	Sprzęgło, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248658206
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 36 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 60 °C

Temperatura pracy -5 °C...60 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -5 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1 M12

Opis artykułu

Sprzęgło

Podstawowy materiał obudowy Poliamid, mosiądz, niklowany

Ścieżka połączenia

M12

Stopień ochrony

IP67

Przyłącze 2

M12

Budowa

gniazdo M12 na gniazdo M12

Kategoria

Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Ekranowanie

360° styk do ekranu

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000516

ETIM 5.0 EC000516

UNSPSC 30-21-18-14

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 27-44-03-90

ETIM 4.0 EC000516

ETIM 6.0 EC002925

eClass 5.1 27-26-07-02

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-44-01-06

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny


PobieranieBroszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)Dane projektowe [WSCAD](#)Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [GOST Approval](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Industrial Ethernet IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

