

VSPC
VSPC 2CL HF 12VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Funkcja nadzorowania ze wskaźnikiem statusu i funkcją sygnalizacji
- Ogranicznik wtykany, z bezprzerwowym i neutralnym dla impedancji wtykaniem i wyciąganiem
- Możliwość przeprowadzenia testu urządzeniem V-TEST
- Duże prędkości transmisji, z niewielkimi wartościami tłumienia
- Kompaktowa budowa z funkcją sygnalizacji bez dodatkowego zapotrzebowania na miejsce
- Możliwość używania zgodnie z normą IEC 62305 (**D1, C1 i C2**)
- Zintegrowana stopka PE, bezpiecznie odprowadza do 20 kA (8/20 μ s) i 2,5 kA (10/350 μ s) do PE.
- Kolorowe oznakowanie płaszczyzn napięcia w celu szybkiej identyfikacji w szafie rozdzielczej
- Zabezpieczający element kodujący dla różnych poziomów napięcia

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VSPC 2CL HF 12VDC
Nr zam.	8924460000
Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, 12 V, 450 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
GTIN (EAN)	4032248696093
J. op.	1 Szt.

VSPC
VSPC 2CL HF 12VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	17,8 mm	Szerokość (cale)	0,701 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Głębokość	69 mm	Głębokość (cale)	2,717 inch
Masa netto	47 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	80 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	5...96 %	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C		

Prawdopodobieństwo awarii

λcal	45	MTTF	2 537 Years
PFH w 1*10 ⁻⁹ 1/h	2,95	SFF	93,98 %
SIL według IEC 61508	3		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL)	E311081	Certyfikat UL	UL 497b Certificate
---------------------	---------	---------------	---------------------

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B	IIC	Grupa gazów C	IIB
Grupa gazów D	IIA	Indukcyjność wewnętrzna, maks. L _i	0 µH
Napięcie wejściowe, maks. U _i	15 V	Pojemność wewnętrzna, maks. C _i	10 nF

VSPC
VSPC 2CL HF 12VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane znamionowe IEC / EN**

Bezpiecznik	0,5 A	Maksymalne napięcie stałe, U _c (DC)	15 V
Normy	IEC 61643-21, HART-compatible	Poziom ochrony U _p (typ.)	< 800 V
Prąd udarowy I _{impuls} (10/350 µs) masa-PE	2,5 kA	Prąd udarowy I _{impuls} (10/350 µs) przewód-PE	2,5 kA
Prąd udarowy I _{impuls} (10/350 µs) przewód-przewód	2,5 kA	Prąd wyładowczy I _n (8/20µs) masa-PE	2,5 kA
Prąd wyładowczy I _n (8/20µs) przewód-PE	2,5 kA	Prąd wyładowczy I _n (8/20µs) przewód-przewód	2,5 kA
Prąd znamionowy I _N	450 mA	Rezystancja skrośna	2,20 Ω
Rodzaj napięcia	DC	Styk sygnalizacyjny	Nie
klasa wymagań wg IEC 61643-21	C1, C2, C3, D1	napięcie znamionowe (DC)	12 V
odporność na prąd udarowy C1	< 1 kA 8/20 µs	odporność na prąd udarowy C2	5 kA 8/20 µs
odporność na prąd udarowy C3	100 A 10/1000 µs	odporność na prąd udarowy D1	2,5 kA 10/350 µs
poziom ochrony U _p GND - PE	800 V	poziom ochrony U _p żyła - PE	450 V
poziom ochrony U _p żyła - żyła	25 V	poziom ochrony strona wyjścia żyła-PE 1kV/µs, Typ.	450 V
poziom ochrony strona wyjścia żyła-żyła 1 kV/µs, Typ.	25 V	poziom ochrony strona wyjścia żyła-żyła 8/20 µs, Typ.	25 V
prąd upływowy I _{max} (8/20µs) GND-PE	10 kA	prąd upływowy I _{max} (8/20µs) żyła-PE	2 x 10 kA
prąd upływowy I _{max} (8/20µs) żyła-PE	10 kA	tryb awarii przeciążeniowej	tryb 2
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB)	104 MHz	zdolność resetowania impulsu	≤ 80 ms

dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Forma konstrukcyjna	Zacisk, inne
Klasa palności wg UL 94	V-0	Optyczny wskaźnik pracy	Nie
Stopień ochrony		Wykonanie	bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji
	IP20		
segment	mierzenie - sterowanie - regulowanie	zabezpieczone pętle prądowe	2

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	-----	--------------------------	---

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST	GOST-Zertifikat
-----------------	-----------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	z możliwością wpięcia do VSPC BASE
------------------	------------------------------------

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

VSPC
VSPC 2CL HF 12VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-19-21	eClass 5.1	27-13-08-01
eClass 6.2	27-13-08-02	eClass 7.1	27-13-08-09
eClass 8.1	27-13-08-11	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	SIL Paper CE PAPER

VSPC VSPC 2CL HF 12VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Symbol łączenia



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity

