

SAI-aktywny
SAI-AU M12 DN GW 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dostępne są różne bramki I/O. Wybieraj pomiędzy DeviceNet, USB a dialektami Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP i PROFINET IO. Bramki posiadają 16 wejść cyfrowych, a moduł USB posiada 8 dodatkowych wyjść. Sterownik zainstalowany raz po podłączeniu portu USB z PC USB pracuje na wszystkich portach USB. Implementację umożliwia prosty standardowy protokół Modbus.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-AU M12 DN GW 16DI
Nr zam.	1938570000
Wykonanie	SAI-aktywny, DeviceNet, Moduł kompletny
GTIN (EAN)	4032248612383
J. op.	1 Szt.

SAI-aktywny
SAI-AU M12 DN GW 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	210 mm	Długość (cale)	8,268 inch
Szerokość	54 mm	Szerokość (cale)	2,126 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	437 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Temperatura pracy	0 °C...60 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...85 °C

Dane systemowe

rodzaj modułu	Moduł kompletny
---------------	-----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	Pocan, PBT
Stopień ochrony	IP67	certyfikat	CE, cULus
masa	< 350 g		

napięcie zasilające

Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak	maks. prąd całkowity modułu	8 A
napięcie robocze	24 V	obciążenie styków	na PIN maks. 4 A
wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC		

wejścia cyfrowe

dopuszczalne napięcie wejściowe	-30 V ... +30 V (zabezpieczony przed zamianą biegunów)	filtr wejściowy	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, konfigurowalne
napięcie wejściowe High	>15 V wg EN 61131-2 Typ 1	napięcie wejściowe Low	<5 V wg EN 61131-2 Typ 1
prąd wejściowy High	2 mA do 15 mA wg EN 61131-2 Typ 1	prąd wejściowy Low	<15 mA wg EN 61131-2 Typ 1
separacja potencjałów do elektroniki modułu	brak	wskaźnik diagnozy	czerwony

wyjścia cyfrowe

wskaźnik diagnozy	czerwony
-------------------	----------

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 wtyk 5- biegunowy, kod A	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 5- biegunowy, kod A
napięcie zasilające (AUX-IN)	1x M12 wtyk 5- biegunowy, kod A	połączenie z Subbus (SUB-OUT)	1 x M8 styk żeński 4- biegunowy, kod A
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5- biegunowy, kod A		

SAI-aktywny
SAI-AU M12 DN GW 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD