WK 1/4 C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.
Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętaków dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek.
• Kompaktowa i bardzo lekka budowa
• Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone
• Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego
• Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem
• Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów
• Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie
• Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Dokładność wyzwalania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WK 1/4 C6,3 E6,3
Nr zam.	9202510000
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248501649
J. op.	1 Szt.
opakowanie	miscellaneous

WK 1/4 C6,3 E6,3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Masa netto	35 g	Średnica	11 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002120
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-92-19
eClass 9.1	21-04-04-90		

certyfikaty

Dopuszczenia

Pobieranie

Broszura/Katalog
CAT 3 HDC 17/18 EN
CAT 6 TOOLS 15/16 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN