

**Klippon K (pusta obudowa aluminiowa)  
MOPL K4 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zdjęcie produktu**

Od lat marka Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów, szczególnie w dziedzinie gotowych do użycia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań do standardowych zastosowań przemysłowych oraz do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Konsekwentnie modernizując i rozbudowując serię obudów Klippon® K firma Weidmüller realizuje swój cel, jakim jest oferowanie udoskonalonych produktów do wszystkich zastosowań. Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | MOPL K4 STAHL                                                                                                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">3073060000</a>                                                                                                                                                             |
| Wykonanie  | Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 68 mm, Szerokość: 116 mm, Głębokość: 2 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny |
| GTIN (EAN) | 4008190857998                                                                                                                                                                          |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                                                 |

## Klippon K (pusta obudowa aluminiowa) MOPL K4 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### Wymiary i ciężary

|                           |        |                  |            |
|---------------------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość                 | 116 mm | Szerokość (cale) | 4,567 inch |
| Wysokość                  | 68 mm  | Wysokość (cale)  | 2,677 inch |
| Głębokość                 | 2 mm   | Głębokość (cale) | 0,079 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 54 mm  | Masa netto       | 96 g       |

#### Informacje ogólne

|                   |            |          |                           |
|-------------------|------------|----------|---------------------------|
| Grubość materiału | 2 mm       | tworzywo | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia      | ocynkowany | udarność | 10.00 J                   |

#### Informacje ogólne Akcesoria

|                    |                           |                           |            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Grubość materiału  | 2 mm                      | Powierzchnia              | ocynkowany |
| Rodzaj zamocowania | przykręcany               | Wymiar mocowania wysokość | 54 mm      |
| tworzywo           | blacha stalowa ocynkowana |                           |            |

#### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

#### certyfikaty

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

#### Pobieranie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |