

**Klippon K (pusta obudowa aluminiowa)
MOPL K7 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Od lat marka Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów, szczególnie w dziedzinie gotowych do użycia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań do standardowych zastosowań przemysłowych oraz do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Konsekwentnie modernizując i rozbudowując serię obudów Klippon® K firma Weidmüller realizuje swój cel, jakim jest oferowanie udoskonalonych produktów do wszystkich zastosowań. Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	MOPL K7 STAHL
Nr zam.	3073130000
Wykonanie	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 144 mm, Szerokość: 334 mm, Głębokość: 2 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
GTIN (EAN)	4008190858063
J. op.	1 Szt.

Klippon K (pusta obudowa aluminiowa) MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	334 mm	Szerokość (cale)	13,15 inch
Wysokość	144 mm	Wysokość (cale)	5,669 inch
Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Wymiar mocowania szerokość	314 mm	Wymiar mocowania wysokość	72 mm
Masa netto	665 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	ocynkowany	udarność	10.00 J

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	314 mm
Wymiar mocowania wysokość	72 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD