RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Interfejsy pasywne do przekazywania sygnałów pochodzących ze złącza wtykowego D-sub, zgodnego z IEC 807-2 / DIN41652 w technologii złącza bezpośredniego.
Główne właściwości to:
• Gama złącz wtykowych męskich i żeńskich o 9,15,37 i 50 stykach.
• Połączenie elektryczne 1 : 1 między złączami sterowania a polem.
• Bardzo kompaktowe moduły do mocowania na standardowych szynach montażowych TS35 o TS32.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RS SD25 SZ
Nr zam.	8537370000
Wykonanie	Interfejs, RSSD, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Wtyczka 25-biegunowa, złącze sprężynowe
GTIN (EAN)	4032248173051
J. op.	1 Szt.

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	80 mm	Długość (cale)	3,15 inch
Szerokość	87 mm	Szerokość (cale)	3,425 inch
Wysokość	63,6 mm	Wysokość (cale)	2,504 inch
Masa netto	112,28 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Temperatura pracy	0...55 °C	Temperatura magazynowania	-40...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652	liczba biegunów (strona sterownika)	Wtyczka 25-biegunowa
wersja systemu zamykania	UNC 4/40	przyłącze (strona obiektu)	LM2NZF 5.08mm
uziemienie	Nie		

dane znamionowe

napięcie nominalne	100 V	prąd znamionowy na złącze	1,5 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	100 V
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	0,8 kV		

przyłącze pole

rodzaj połączenia	złącze sprężynowe	obszar zacisku, min.	0,13 mm²
obszar zacisku, maks.	2,5 mm²	stały, min. H05(07) V-U	0,2 mm²
stały, maks. H05(07) V-U	2,5 mm²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0,2 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	1,5 mm²	elastyczny z tulejką, maks.	1,5 mm²
elastyczny z tulejką, min.	0,25 mm²	tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	1,5 mm²
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 24	Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 14
długość zdejmowanej izolacji	7,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 4.0	EC001421
ETIM 5.0	EC001421	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny


Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



N: Number of poles