

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



końcówka szyny nośnej, wersja moduł RJ45 według IEC
60603-7-51, do żył o średnicy zewnętrznej do 1,6 mm

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-XM-RJ45/IDC
Nr zam.	8808360000
Wykonanie	Szyny nośne Outlet, RJ45 module, IP20, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 53 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -25 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -25 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu		Budowa	okienko kontrolne do opisów 1 TE wymiar rastra wg DIN 43880, do instalacji
	RJ45 module		
Okablowanie	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Średnica izolacji, min,	0,7 mm
Średnica izolacji, maks,	1,6 mm	Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
rodzaj montażu	TS 35	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-5

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)

33451-06

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)
[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Zdjęcie produktu

