

**SAIS-ZW-5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

W budowie maszyn specjalnego przeznaczenia, niekiedy wymagane jest poprowadzenie kabli dwóch różnych długości do pojedynczego wtyku. Aby rozwiązać ten problem, oferujemy adaptowalne wtyki męskie i gniazda żeńskie z dwoma odejściami kabla. Miniaturowy wtyk bliźniaczy jest dostępny z odejściem pod kątem 90° i odejściem prostym. Wersję kątową można obracać wg potrzeb, co 90°.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | SAIS-ZW-5                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">9457540000</a>                                |
| Wykonanie  | Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, proste |
| GTIN (EAN) | 4032248143290                                             |
| J. op.     | 1 Szt.                                                    |

## SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

## Temperatury

|                                    |       |                                   |        |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Temperatura pracy, max.            | 85 °C | Temperatura pracy, min.           | -25 °C |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 85 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -25 °C |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                   |                           |                             |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dławnice kablowe                  | PG 7                      | Liczba biegunów             | 5                   |
| Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy | Podstawowy materiał obudowy | PA                  |
| Powierzchnia styku                | CuSnZn                    | Przekrój przyłącza, maks.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza, min.          | 0,14 mm <sup>2</sup>      | Przyłącze ekranu            | Nie                 |
| Prąd znamionowy                   | 4 A                       | Rodzaj przyłącza            | złącze śrubowe      |
| Stopień ochrony                   | IP67                      | Stopień zanieczyszczenia    | 3                   |
| Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>3</sup> Ω         | Zakres temperatury obudowy  | -25...+85 °C        |
| kodowanie                         | A                         | napięcie znamionowe         | 36 V                |

## Normy

Nr certyfikatu (cURus) E307231

## Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Manual</a>                                                  |