

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło RJ45 według
IEC 60603-7-51

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
Nr zam.	8879050000
Wykonanie	Szyny nośne Outlet, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 49 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -25 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -25 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1 RJ45

Opis artykułu

złącze rozłączne RJ45 - RJ45

Okablowanie

kodowane kolorami
przyporządkowanie złączy
wg
EIA / TIA T568 A (miedź)

Podstawowy materiał obudowy

PA 66, UL 94: V-0

rodzaj montażu

TS 35

Cykle wpinania

750

Przylącze 2

Budowa

RJ45

okienko kontrolne do
opisów
1 TE wymiar rastra wg DIN
43880, do instalacji

Barwny

Jasnoszary

Kategoria

Cat.6 (ISO/IEC 11801)

Stopień ochrony

IP20

Normy

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 60603-7-5

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)

33451-06

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C

1 A

Rezystancja stykowa

≤ 20 mΩ

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran

≥ 1500 V DC

PoE / PoE+

zgodnie z IEEE 802.3at

Wytrzymałość izolacji

500 MΩ

Wytrzymałość napięciowa styk / styk

≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC001264

ETIM 5.0

EC001264

UNSPSC

43-17-27-10

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.1

27-44-03-90

ETIM 4.0

EC001264

ETIM 6.0

EC001121

eClass 5.1

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 9.0

27-44-03-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 9 lipca 2019 09:17:34 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności


[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)
[DUXR.E3.16369](#)

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Zdjęcie produktu



Zdjęcie produktu

