

**TBF (pusta obudowa z poliestru)  
MP TBF 60/37****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Obudowy poliestrowe**

Obudowy serii TBF są produkowane z wyjątkowo wytrzymałego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Obudowy serii TBF nadają się zwłaszcza do aplikacji, w których wymagany jest niewielki ciężar przy jednoczesnej wysokiej udarność. Odporne na wpływy warunków atmosferycznych obudowy TBF są przeznaczone do

szerokiego spektrum zastosowań. Bogata oferta akcesoriów umożliwia uniwersalne rozwiązania polegające na umieszczaniu we wnętrzu regulatorów, przyrządów pomiarowych, zaworów i innych urządzeń.

**Cechy:**

- 9 rozmiarów w 2 wersjach
- wieko ze śrubami nylonowymi
- otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia
- gwint mocujący do szyn nośnych i płyt montażowych
- Bogata oferta akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i dławnice.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MP TBF 60/37               |
| Nr zam.    | <a href="#">9502910000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190994914              |
| J. op.     | 1 Szt.                     |

**TBF (pusta obudowa z poliestru)  
MP TBF 60/37****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 319 mm  | Szerokość (cale) | 12,559 inch |
| Wysokość   | 550 mm  | Wysokość (cale)  | 21,653 inch |
| Głębokość  | 2 mm    | Głębokość (cale) | 0,079 inch  |
| Masa netto | 2 803 g |                  |             |

**Informacje ogólne**

|                   |      |          |                               |
|-------------------|------|----------|-------------------------------|
| Grubość materiału | 2 mm | tworzywo | blacha stalowa,<br>ocynkowana |
|-------------------|------|----------|-------------------------------|

**Informacje ogólne Akcesoria**

|                   |                               |                    |             |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Grubość materiału | 2 mm                          | Rodzaj zamocowania | przykręcany |
| tworzywo          | blacha stalowa,<br>ocynkowana |                    |             |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |