

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) POK MOPL 1616

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Płytki montażowe do obudów Klippon® POK

Płytki montażowe wykonane z arkuszy blachy o grubości 2 mm umożliwiające montaż szyn DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płytce montażowej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	POK MOPL 1616
Nr zam.	9510610000
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płytki montażowa, Wysokość: 143 mm, Szerokość: 145 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, inne, srebrny
GTIN (EAN)	4008190498245
J. op.	1 Szt.

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
POK MOPL 1616

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	145 mm	Szerokość (cale)	5,709 inch
Wysokość	143 mm	Wysokość (cale)	5,63 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Wymiar mocowania szerokość	132 mm	Wymiar mocowania wysokość	76 mm
Masa netto	217 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	inne		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1,5 mm	Powierzchnia	inne
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	132 mm
Wymiar mocowania wysokość	76 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP