

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)  
FPC 20/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Średniej wielkości obudowy z poliwęglanów  
 Seria obudów FPC to pod względem konstrukcji  
 następna generacja serii MPC. Seria FPC, wyposażona w  
 identyczne właściwości materiałowe, dysponuje jeszcze  
 obszernym asortymentem akcesoriów, co rozszerza paletę  
 możliwych zastosowań.

Cechy:

- 6 rozmiarów w 2 wersjach
- szare lub przezroczyste wieko
- wieko z otworami plombowanymi
- otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia
- Gwint mocujący do szyn nośnych, płyt montażowych i płyt drukowanych
- bogaty wybór akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z  
 życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i  
 dławnice.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	FPC 20/30/13 7035
Nr zam.	<a href="#">9535710000</a>
Wykonanie	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 132 mm, tworzywo: Poliwęglan, Jasnoszary
GTIN (EAN)	4032248009824
J. op.	1 Szt.

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)  
FPC 20/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	300 mm	Szerokość (cale)	11,811 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7,874 inch
Głębokość	132 mm	Głębokość (cale)	5,197 inch
Ciężar	1 349 g	Masa netto	1 471 g

**Informacje ogólne**

obszary zastosowania	technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn	tworzywo	Poliwęglan
materiał uszczelniający	Poliuretan	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	130 °C	Stopień ochrony	IP66, IP67
mocowanie obudowy	otwory 7,5 mm	Mocowanie wieka	4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
mocowanie do wbudowania	śrubami samotnącymi		

**Informacje ogólne Akcesoria**

tworzywo	Poliwęglan
----------	------------

**Wyposażenie pionowe**

WDU 10 / ZDU 10	2x10	WDU 16 / ZDU 16	2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20	WDU 35 / ZDU 35	2x6
WDU 4 / ZDU 4	2x17	WDU 6 / ZDU 6	2x13

**Wyposażenie poziome**

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

**dławiki u góry / u dołu**

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

**dławiki z prawej strony**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Karta katalogowa****FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)  
FPC 20/30/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)  
FPC 20/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

