

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/30/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Średniej wielkości obudowy z poliwęglanów
Seria obudów FPC to pod względem konstrukcji
następna generacja serii MPC. Seria FPC, wyposażona w
identyczne właściwości materiałowe, dysponuje jeszcze
obszernym asortymentem akcesoriów, co rozszerza paletę
możliwych zastosowań.

Cechy:

- 6 rozmiarów w 2 wersjach
- szare lub przezroczyste wieko
- wieko z otworami plombowanymi
- otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia
- Gwint mocujący do szyn nośnych, płyt montażowych i płyt drukowanych
- bogaty wybór akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i
dławnice.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FPC 30/30/13 trsp
Nr zam.	9535740000
Wykonanie	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 132 mm, tworzywo: Poliwęglan, Jasnoszary, transparentny
GTIN (EAN)	4032248009848
J. op.	1 Szt.

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	300 mm	Szerokość (cale)	11,811 inch
Wysokość	300 mm	Wysokość (cale)	11,811 inch
Głębokość	132 mm	Głębokość (cale)	5,197 inch
Ciężar	1 738 g	Masa netto	2 103 g

Informacje ogólne

obszary zastosowania	technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn	tworzywo	Poliwęglan
materiał uszczelniający	Poliuretan	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	130 °C	Stopień ochrony	IP66, IP67
mocowanie obudowy	otwory 7,5 mm	Mocowanie wieka	4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym
mocowanie do wbudowania	śrubami samotnącymi		

Informacje ogólne Akcesoria

tworzywo	Poliwęglan
----------	------------

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

dławiki u góry / u dołu

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

dławiki z prawej strony

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Karta katalogowa**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/30/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
Dane projektowe	STEP

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

