SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIL-VSA-M12G-0.3U
Nr zam.	9457010030
Wykonanie	Wtyk zaworu, wtyk proste - wtyk zaworowy
GTIN (EAN)	4032248707249
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

SAIL-VSA-M12G-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	54 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Liczba biegunów	3	Przekrój żyły	0,5 mm²
Średnica zewnętrzna	4.6 ± 0.2 mm	Długość kabla	0,3 m
Ekranowane	Nie	izolacja	PP
Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, zielony / żółty	Materiał płaszcza	PUR
kolor płaszcza	czarny	Halogenki	Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...80 °C	Zakres temperatur, stały	-50...80 °C
Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak	Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla	promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla
Przyspieszenie	5 m/s²	Prędkość	200 m/min
Cykle gięcia	2 Mio	Odporne na ściegi spawalnicze	Nie

Dane ogólne techniczne

Wykonanie	wtyk proste - wtyk zaworowy	kodowanie	Forma A (18 mm), M12 = A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Powierzchnia styku	cynowana
LED	Tak	napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	4 A	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
Moment dokręcający	Wtyki zaworowe: 0,4 - 0,5 Nm, Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm	Okablowanie ochronne	dioda Zenera

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-M12G-0.3U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów

