

Elementy połączeniowe H1,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,5/10
Nr zam.	0186500000
Wykonanie	Gilza na żyłę, nieizolowany, 10 mm
GTIN (EAN)	4008190039592
J. op.	1 000 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H1,5/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0,394 inch
Masa netto	0,078 g		

Dane techniczne

Wykonanie	nieizolowany
-----------	--------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	L1 in mm	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1,5 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16
średnica kołnierza (D2)	2,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	1,7 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H1,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

