

**Seria SAK  
EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
Nr zam.	<a href="#">0205400000</a>
Wykonanie	Seria SAK, Płyta końcowa, żółty, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190027223
J. op.	10 Szt.

**Seria SAK  
EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	2 mm	Szerokość (cale)	0,079 inch
Wysokość	160 mm	Wysokość (cale)	6,299 inch
Głębokość	90,5 mm	Głębokość (cale)	3,563 inch
Masa netto	36,1 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 100 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**dalsze dane techniczne**

zatraskowe Nie

**dane tworzywa**

tworzywo	PA 66	Barwny	żółty
Klasa palności wg UL 94	V-2		

**parametry systemu**

Wykonanie Płyta zamykająca  
i pośrednia

**wymiary**

przesunięcie TS 32 80 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

**certyfikaty**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe [EPLAN](#)  
 Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)