

Seria SAK
SAKT E/35 2GL 230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAKT E/35 2GL 230VAC
Nr zam.	0198120000
Wykonanie	Seria SAK, Złączka rozłączająca, Przekrój pomiarowy: 6 mm ² , złącze śrubowe, Jasnożółty, montaż bezpośredni
GTIN (EAN)	4008190002916
J. op.	5 Szt.

Seria SAK
SAKT E/35 2GL 230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	16 mm	Szerokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	65 mm	Wysokość (cale)	2,559 inch
Głębokość	52,5 mm	Głębokość (cale)	2,067 inch
Masa netto	63,82 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	otwarte strony	z prawej strony
rodzaj montażu	wciskany		

dane tworzywa

tworzywo	KrG	Barwny	Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94	V-0, 5VA		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	6 mm ²	Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	27 A	prąd przy maks. przewodzie	27 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Stopień zanieczyszczenia	3

parametry systemu

Wykonanie	Złącze śrubowe, Złączka specjalna odłącznik podłużny, Z żarówką, do przykręcanego połączenia poprzecznego	niezbędna płyta zamykająca	Tak
Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	4	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

Seria SAK
SAKT E/35 2GL 230VAC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

Długość odizolowania

12 mm

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, min.0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, min.0,5 mm²

Wielkość ostrza

4,0 x 0,8 mm

Zakres zaciskania, min.

0,5 mm²

liczba przyłączy

2

śruba dociskowa

M 3,5

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.6 mm²Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.6 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, maks.6 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, maks.10 mm²

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe

Zakres zaciskania, maks.

10 mm²

kierunek podłączenia

z boku

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A5

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC000902

ETIM 5.0

EC000902

UNSPSC

30-21-18-11

eClass 6.2

27-14-11-26

eClass 8.1

27-14-11-26

eClass 9.1

27-14-11-26

ETIM 4.0

EC000902

ETIM 6.0

EC000902

eClass 5.1

27-14-11-26

eClass 7.1

27-14-11-26

eClass 9.0

27-14-11-26

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[DE_PT1381_20160418_631_ISSUE01.pdf](#)**Informacja dotycząca bezpieczeństwa**

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

[Safety Information](#)