

## Seria SAK STB 30.5 IH/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | STB 30.5 IH/GE             |
| Nr zam.    | <a href="#">0341500000</a> |
| Wykonanie  | Seria SAK, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190130961              |
| J. op.     | 50 Szt.                    |

**Seria SAK  
STB 30.5 IH/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 7,2 mm  | Szerokość (cale) | 0,283 inch |
| Głębokość  | 31,7 mm | Głębokość (cale) | 1,248 inch |
| Masa netto | 2,52 g  | Średnica         | 7,2 mm     |

**Temperatury**

|                                         |               |                                        |        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania               | 10 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C        |                                        |        |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                |             |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | rodzaj montażu | przykręcany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                |             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |       |

**parametry systemu**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | do szyn nośnych |
|-----------|-----------------|

**wymiary**

|                    |        |                |      |
|--------------------|--------|----------------|------|
| Średnica           | 7,2 mm | długość gwintu | 7 mm |
| Głębokość wtykania | 10 mm  |                |      |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

### Seria SAK STB 30.5 IH/GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |