

Seria SAK TW AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TW AKZ4
Nr zam.	0348260000
Wykonanie	Seria SAK, Płytki separacyjna, 0.6 mm, Ciemnobrązowy, Używane między zaciskami
GTIN (EAN)	4008190128241
J. op.	50 Szt.

**Seria SAK
TW AKZ4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	0,6 mm	Szerokość (cale)	0,024 inch
Wysokość	47 mm	Wysokość (cale)	1,85 inch
Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	0,992 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 100 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	Używane między zaciskami	zatraskowe	Nie
---------------------	-----------------------------	------------	-----

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	Płytką pośrednia
-----------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks