

Elementy połączeniowe H10,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)

Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H10,0/18
Nr zam.	0379300000
Wykonanie	Gilza na żyłę, nieizolowany, 18 mm
GTIN (EAN)	4008190156091
J. op.	500 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H10,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0,709 inch
Masa netto	0,442 g		

Dane techniczne

Wykonanie	nieizolowany
-----------	--------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	18 mm	L1 in mm	18 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8
średnica kołnierza (D2)	5,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	4,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H10,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

